

## Basiselement Modular Jack RJ45 Cat.6A 10 Gbit en SAT-F-bus Koppeling, SAT-F, snijklem, Modular Jack



| Specificatie                                                                                            | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend   | 5697 01  | 1/5 | 52,46              | 01 | 4010337463382 |
|  zuiver wit glanzend | 5697 03  | 1/5 | 52,46              | 01 | 4010337463399 |
|  zwart mat           | 5697 10  | 1/5 | 52,46              | 01 | 4010337463405 |

### Technische gegevens

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Inbouwdiepte:           | 35 mm          |
| Golfimpedantie bij SAT: | 75 Ω           |
| Voor binnengeleider:    | Ø 0,6 tot 1 mm |

### Aanwijzingen

- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekers aanbevolen.