



**Wipschakelaar 10 AX 250 V~  
met montageplaat en adapter K/P25  
Schakelaar 2-polig**



| Specificatie   | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit   | 0102 10  | 10 | 33,12              | 13 | 4010337102106 |
|  zuiver wit | 0102 11  | 10 | 33,12              | 13 | 4010337102113 |

### Technische gegevens

|   |                    |
|---|--------------------|
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor stijve en flexibele geleiders tot: | 2.5mm <sup>2</sup> |
| Nominaal vermogen<br>- LEDi/ CFLi:                                | 100 W              |

### Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.