

**Wipschakelaar 10 AX 250 V~
met montageplaat en adapter K/P25
Schakelaar 2-polig**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0102 10	10	33,12	13	4010337102106
 zuiver wit	0102 11	10	33,12	13	4010337102113

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.