


**Wipschakelaar 10 AX 250 V~
Schakelaar 2-polig**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0102 12	1	31,11	13	4010337102120

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- De volgende apparaten worden zonder montageplaat geleverd.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.