




Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ Serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zonder bevestigingsklauwen	0815 00	10	19,67	01	4010337815006
 Serieschakelaar (met bevestigingsklauwen)	0105 00	10/100	19,61	01	4010337105008

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 0105 00:	28 mm
- 0108 00:	32 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
---	--------------------

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.