



**Wipschakelaar 10 AX 250 V~  
met montageplaat en adapter K/P25  
Serieschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0105 10	10	26,29	13	4010337105107
 zuiver wit	0105 11	10	26,29	13	4010337105114

**Technische gegevens**

Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

**Aanwijzingen**

- Volgens beschikbaarheid.