



**Wipschakelaar 10 AX 250 V~
met montageplaat en adapter K/P25
Serieschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0105 10	10	26,29	13	4010337105107
 zuiver wit	0105 11	10	26,29	13	4010337105114

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.