



Wipschakelaar 10 AX 250 V~ Universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0106 12	10	17,57	13	4010337106128
 zuiver wit	0106 14	1	17,57	13	4010337106142

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- De volgende apparaten worden met montageplaat geleverd.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.