



**Wipschakelaar 10 AX 250 V~
met montageplaat en adapter K/P25
Kruisschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0107 10	1	33,12	13	4010337107101
 zuiver wit	0107 11	1	33,12	13	4010337107118

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.