



**Wipschakelaar 10 AX 250 V~  
met montageplaat en adapter K/P25  
Kruisschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0107 10	1	33,12	13	4010337107101
 zuiver wit	0107 11	1	33,12	13	4010337107118

### Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

### Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.