



**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~
met montageplaat en adapter K/P25
Schakelaar 2-polig**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0112 10	1	52,61	13	4010337112105
 zuiver wit	0112 11	10	52,61	13	4010337112112

Kenmerken

- Met glimlampelement.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.