



**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~  
met montageplaat en adapter K/P25  
Schakelaar 2-polig**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0112 10	1	52,61	13	4010337112105
 zuiver wit	0112 11	10	52,61	13	4010337112112

### Kenmerken

- Met glimlampelement.

### Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede  
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm<sup>2</sup>

Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.  
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.