


**Basiselement wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~  
met glimlampenelement 230 V~  
Universele uit-wisselschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Universele uit-wisselschakelaar	0116 00	10/100	32,40	01	4010337116004

### Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.