


**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~
Universele uit-wisselschakelaar**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0116 12	1	37,01	13	4010337116127

Kenmerken

- Met glimlampelement.

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- De volgende apparaten worden zonder montageplaat geleverd.
- Volgens beschikbaarheid.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.