GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Drukcontact 10 A 250 V~ met afdekking en rechtstaande wip met controlevenster
Wisselcontact 1-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0120 40	1/5	31,72	01	4010337120407
 grijs	0120 42	1/5	31,88	11	4010337120421
 rood	0120 43	1/5	31,88	11	4010337120438
 blauw	0120 46	1/5	31,88	11	4010337120469
 zwart	0120 47	1/5	31,88	11	4010337120476

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	 2.5mm²

Aanwijzingen

- Door de verticale wippositie passend bij de tastschakelaars.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.