



**Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met wip
Schakelaar 2-polig**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	0122 112	1/5	58,38	01	4010337043782

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.

Levering

- Glimlampelement 230 V~, 1,5 mA is bij de levering inbegrepen.