

**Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig
Serieschakelaar**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	0125 112	1/5	37,55	01	4010337043805

Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- 0125 ...:	28 mm
- 0128 ...:	32 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W