




## Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig Serieschakelaar



| Specificatie  | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit       | 0125 66  | 1/5 | 43,66              | 13 | 4010337125662 |
|  antraciet       | 0125 67  | 1/5 | 48,14              | 13 | 4010337125679 |
|  kleur aluminium | 0125 65  | 1/5 | 48,14              | 13 | 4010337125655 |

### Technische gegevens

#### Inbouwdiepte

|             |       |
|-------------|-------|
| - 0125 ...: | 25 mm |
| - 0128 ...: | 28 mm |

#### Aansluitingdoorsnede

|   |                    |
|---|--------------------|
| - voor stijve en flexibele geleiders tot: | 2.5mm <sup>2</sup> |
|---|--------------------|

#### Nominaal vermogen

|               |       |
|---------------|-------|
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |
|---------------|-------|

### Aanwijzingen

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Volgens beschikbaarheid.