






**Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met afdekking en wip  
Universele uit-wisselschakelaar**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0126 40	1/5	25,73	01	4010337126409
 grijs	0126 42	1/5	25,85	11	4010337126423
 rood	0126 43	1/5	25,85	11	4010337126430
 blauw	0126 46	1/5	25,85	11	4010337126461
 zwart	0126 47	1/5	25,85	11	4010337126478

**Technische gegevens**

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele leidingen tot:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

**Aanwijzingen**

- Wanneer deze schakelaar moet worden verlicht, dan een controleschakelaar gebruiken.