GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met afdekking en wip
Universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit	0126 40	1/5	28,36	01	4010337126409
grijs	0126 42	1/5	28,49	11	4010337126423
rood	0126 43	1/5	28,49	11	4010337126430
blauw	0126 46	1/5	28,49	11	4010337126461
zwart	0126 47	1/5	28,49	11	4010337126478

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	 2.5mm²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	 100 W

Aanwijzingen

- Wanneer deze schakelaar moet worden verlicht, dan een controleschakelaar gebruiken.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.