

Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met afdekking en wip
Universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0126 40	1/5	28,36	01	4010337126409
 grijs	0126 42	1/5	28,49	11	4010337126423
 rood	0126 43	1/5	28,49	11	4010337126430
 blauw	0126 46	1/5	28,49	11	4010337126461
 zwart	0126 47	1/5	28,49	11	4010337126478

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Wanneer deze schakelaar moet worden verlicht, dan een controleschakelaar gebruiken.