

**Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip
Kruisschakelaar**

| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 0127 112 | 1/5 | 37,48 | 01 | 4010337043843 |

Technische gegevens

| | |
|---|--------------------|
| Inbouwdiepte: | 28 mm |
| Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot: | 2.5mm ² |
| Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.