






**Drukcontact 10 AX 250 V met afdekking en rechtstaande wip
Wisseldrukcontact 1-polig**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0130 40	1/5	27,24	01	4010337130406
 grijs	0130 42	1/5	27,41	11	4010337130420
 rood	0130 43	1/5	27,41	11	4010337130437
 blauw	0130 46	1/5	27,41	11	4010337130468
 zwart	0130 47	1/5	27,41	11	4010337130475

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele leidingen tot:	2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Vanwege de verticale wippositie geschikt voor de tastschakelaars.