




**Drukcontact 10 AX 250 V met rechtstaande wip
Wisseldrukcontact 1-polig**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0130 66	1/5	31,07	13	4010337130666
 antraciet	0130 67	1/5	35,35	13	4010337130673
 kleur aluminium	0130 65	1/5	35,35	13	4010337130659

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele leidingen tot:	2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Vanwege de verticale wippositie geschikt voor de tastschakelaars.