










**Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met wip  
Universele uit-wisselschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	0136 01	1/5	43,13	01	4010337136019
 zuiver wit glanzend	0136 03	1/5	43,13	01	4010337136033
 zuiver wit mat	0136 27	1/5	43,13	01	4010337136279
 antraciet	0136 28	1/5	43,89	11	4010337136286
 kleur aluminium	0136 26	1/5	47,78	11	4010337136262
 zwart mat	0136 005	1/5	47,78	11	4010337037941
 grijs mat	0136 015	1/5	47,78	11	4010337077190
 edelstaal	0136 600	1/5	56,62	11	4010337021766

**Technische gegevens**

Inbouwdiepte: 28 mm

Aansluitingdoorsnede  
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm<sup>2</sup>

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.  
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:

100 W

---

## Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
  - Volgens beschikbaarheid.
- 

## Levering

- Glimlampelement 230 V~, 1,5 mA is bij de levering inbegrepen.
-