



Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~ Schakelaar 2-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Schakelaar 2-polig (zonder bevestigingsklauwen)	0818 00	1	39,36	01	4010337818007
 Schakelaar 2-polig (met bevestigingsklauwen)	0142 00	1/5	39,36	01	4010337142003

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	30 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.