



Basiselement wipcontroleschakelaar
10 AX 250 V~ met oranje led-verlichtingselement 230 V~ serieschakelaar
Serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Serieschakelaar	0145 00	10	39,02	01	4010337041801

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W