



**Trekschakelaar 10 AX 250 V~  
met montageplaat en adapter K/P25  
Universele uit-wisselschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0146 10	10	39,17	13	4010337146100
 zuiver wit	0146 11	10	39,17	13	4010337146117

### Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>

Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.
- Voor wand- en plafondmontage.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.