



## Basiselement wipdrukcontact 4-voudig 10 A 250 V~ Maakcontact 1-polig



| Specificatie  | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  4-voudig | 0147 00  | 10 | 37,49              | 01 | 4010337147008 |

### Technische gegevens

|   |                    |
|---|--------------------|
| Inbouwdiepte:   | 32 mm              |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor stijve en flexibele geleiders tot: | 2.5mm <sup>2</sup> |

### Aanwijzingen

- Voor diepe apparaatdozen.