



**Wipjaloeziedrukcontact 10 A 250 V~
met pijlsymbolen, montageplaat
en adapter K/P25**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0158 10	1	43,66	13	4010337158103
 zuiver wit	0158 11	10	43,66	13	4010337158110

Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.