



**Wipjaloezieschakelaar 10 AX 250 V~  
met pijlsymbolen, montageplaat  
en adapter K/P25**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0159 10	1	43,66	13	4010337159100
 zuiver wit	0159 11	1	43,66	13	4010337159117

### Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

### Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2.5mm<sup>2</sup>
- Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.