



## Wipjaloezieschakelaar 10 AX 250 V~ met pijlsymbolen met montageplaat en adapter K/P25



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0159 10	1	39,61	13	4010337159100
 zuiver wit	0159 11	1	39,61	13	4010337159117

### Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

### Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede  
- voor stijve en flexibele leidingen tot: 2,5 mm<sup>2</sup>

Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W