



**Wipjaloezieschakelaar 10 AX 250 V~
met pijlsymbolen, montageplaat
en adapter K/P25**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0159 10	1	43,66	13	4010337159100
 zuiver wit	0159 11	1	43,66	13	4010337159117

Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.