



**Combinatie wipchakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat  
Standard 55, universele uit-wisselschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	0176 01	1	39,28	01	4010337176015
 zuiver wit glanzend	0176 03	1	39,28	01	4010337176039

### Kenmerken

- Met schroefklemmen.

### Technische gegevens

Inbouwdiepte: 30 mm  
Aansluitingdoorsnede  
- voor geleiders tot: 2.5mm<sup>2</sup>

### Aanwijzingen

- Niet breukvast.  
- Passend in alle gangbare apparaatdozen.