


Basiselement KNX drukcontactbusaankoppelaar 1-voudig met 2-puntsbediening en status-LED



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	0184 00 1922251	1/5	84,87	46	4010337184003

De drukcontactbusaankoppelaar vormt de interface tussen het KNX systeem en de gebruiker.

Kenmerken

- Op de drukcontactbusaankoppelaar 1-voudig met 2-puntsbediening (rechtstaande wip) kunnen de wippen 1-voudig uit de inbouwschakelaarprogramma's worden gestoken.
- Gebruik bij toepassing van de status-led wippen met controlevenster.
- Met de drukcontactbusaankoppelaar 1-voudig met 2-puntsbediening kunnen de functies schakelen (drukken), jaloezie/rolluik, dimmen met stoptelegram en dimmen met cycl. zenden worden gerealiseerd.
- Ledweergave voor: continu-AAN resp. continu-UIT of status, wip boven of status, wip onder of status-LED inverteerbaar (oriëntatielicht).

Technische gegevens

KNX medium:	TP1-64
Aansluiting KNX:	Aansluit- en aftakklem
Inbouwdiepte:	31 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45°C

Aanwijzingen

- Geschikt voor klauwbevestiging.
- Gebruik bij het schakelaarprogramma Gira TX_44, IP20 een adapterraam en afdekking uit System 55.
- Integratie in het schakelaarprogramma Gira F100 niet mogelijk.
- Integratie in Gira F100 niet mogelijk.

Levering

- KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.
