

## Leddimmer-basiselement met draai-uitschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 20 – 200 W	0300 00 2499234	1/5	32,39	22	4010337300007

### Kenmerken

- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogenelampen en met faseaansnijding dimbare HV-ledlampen.
- Kortsluitbeveiliging met zwakstroomzekering.
- Met schroefklemmen.

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Aansluitvermogen bij 25 °C	
- HV-ledlampen (faseaansnijding):	typ. 3 tot 40 W
- Gloeilampen:	20 tot 200 W
- HV-halogenen:	20 tot 200 W
Inbouwdiepte:	32 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45°C

### Aanwijzingen

- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.