

## Ruimtetemperatuurregelaar 230/10 (4) A~ met verbreekcontact, uitschakelaar en controlelamp



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	0392 112	1/5	99,69	02	4010337045076

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Nominale stroom:	10 (4) A
Aansluitvermogen:	2200 W
Schakeltemperatuurverschil:	ca. 0,5 K
Nachtverlaging:	ca. 4 K
Energieklasse:	I = 1 %
Inbouwdiepte:	25 mm
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +30 °C

### Aanwijzingen

- Alleen voor schroefbevestiging.
- Vlakke uitvoering.