


Ruimtetemperatuurregelaar 230/10 (4) A~ met maakcontact en sensor voor elektrische vloerverwarming



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	0394 112	1	189,39	02	4010337045090

Kenmerken

- Binnen een uur permanent verwarmen onderbreekt de ruimtetemperatuurregelaar de verwarming automatisch voor 5 min (de verwarming wordt uitgeschakeld. Eis conform EN 50559).

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Nominale stroom:	10 (4) A
Nominale piekspanning:	4 kV
Aansluitvermogen:	2200 W
Nachtverlaging:	ca. 4 K
Energieklasse:	IV = 2 %
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +25 °C
Massieve geleider	
- Aansluitingdoorsnede:	1 tot 2,5 mm ²
Externe voeler	
- Aansluitleiding:	4 m
- verlengbaar:	max. 50 m
- verlengbaar:	2x 1,5 mm ²

Aanwijzingen

- Alleen voor schroefbevestiging.
- Vlakke uitvoering.

