

## Ruimtetemperatuurregelaar 24/5 (2) A~ met wisselcontact



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	0397 112	1/5	102,51	02	4010337065586

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 24 V
Nominale stroom	
- Verwarmen (verbreekcontact):	10 (4) A
- Koelen (maakcontact):	5 (2) A
Aansluitvermogen	
- Verwarmen (verbreekcontact):	ca. 240 W
- Koelen (maakcontact):	ca. 120 W
Schakeltemperatuurverschil:	ca. 0,5 K
Energieklasse:	I = 1 %
Inbouwdiepte:	25 mm
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +30 °C

### Aanwijzingen

- Alleen voor schroefbevestiging.
- Vlakke uitvoering.