

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met 30° gedraaid basiselement



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0448 40	1/5	20,20	01	4010337448402
 grijs	0448 42	1/5	20,33	11	4010337448426
 rood	0448 43	1/5	20,33	11	4010337448433
 blauw	0448 46	1/5	20,33	11	4010337448464
 zwart	0448 47	1/5	20,33	11	4010337448471

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	31 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Speciaal geschikt voor haakse stekers.
- Ook voor gebruik in Gira energiezulen en vloersystemen.
- Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen.
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.