

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met overspanningsbeveiliging



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0451 40	1/5	203,40	02	4010337451402
 grijs	0451 42	1/5	203,40	02	4010337451426
 rood	0451 43	1/5	203,40	02	4010337451433
 blauw	0451 46	1/5	203,40	02	4010337451464
 zwart	0451 47	1/5	203,40	02	4010337451471

Kenmerken

- Beschermt elektrische en elektronische apparaten tegen transiënte overspanningen.
- Met akoestisch en visueel signaal.
- Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Nominale stroom I _N :	16 A
Beveiligingsniveau	
- U _P (L/N):	≤ 1,25 KV
- U _P (L/PE, N/PE):	≤ 1,25 KV
Inbouwdiepte:	31 mm

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +40 °C

Aansluitingdoorsnede
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Let op! Zonder shutter.
 - Fijnbeveiliging type 3 ter beveiliging van elektrische en elektronische apparatuur tegen transiënte overspanningen conform EN 61643-11.
 - Toepassing alleen in combinatie met grofbeveiliging type 1 en middenbeveiliging type 2.
 - Toepassing in TN-, TT- en IT-netwerken.
-