


MiVa-Set 834 Compleet met afdekraam Gira E2



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	0495 88	1	326,76	34	4010337495888

Kenmerken

- Oproepmodule met rode led-sigitaalverlichting, geïntegreerd potentiaalvrij contact, naar keuze inschakelbare zoemer (continu geluid) en de mogelijkheid om een knipperende resp. continu brandende lamp in te stellen.
- Trekdrukcontact met 2,5 m lang trekkoord met rode toets en kalmeringsverlichting in de drukcontactbehuizing, geschikt voor wand- en plafondmontage.
- Uitschakeldrukcontact met groene knop.
- Netvoeding inbouw 250 mA.
- Optioneel kan de MiVa-set 834 worden uitgebreid met een dienstruimte-eenheid met geïntegreerde geluidsbron voor akoestische oproepsignalering, groene aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting en gele zoemeruitschakelknop.

Technische gegevens

Netvoeding	
- Ingangsspanning:	AC 100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz
- Ingangsstroom:	180 mA
- Uitgangsspanning:	DC 24 V
- Uitgangsstroom:	250 mA
Omgevingstemperatuur:	+ 5 °C tot + 40 °C
Lengte trekkoord:	2,5 m
Montage:	Inbouwdozen

Aanwijzingen

- Gebruik voor installatie conform DIN VDE 0834 een onderbrekingsvrije voeding.
- Voor uitbreiding van de MiVa-Set 834 kunnen de componenten apart worden bijgekocht.