


Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~ Serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zonder bevestigingsklauwen	0815 00	10	19,67	01	4010337815006
 Serieschakelaar (met bevestigingsklauwen)	0105 00	10/100	19,61	01	4010337105008

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 0105 00: 28 mm
- 0108 00: 32 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi: 100 W