




## Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ Universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Universele uit-wisselschakelaar, zonder bevestigingsklauwen	0816 00	10	12,38	21	4010337816003
 Universele uit-wisselschakelaar (met 0106 00 bevestigingsklauwen)		10/100	12,38	21	4010337106005

### Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.