



Observer 70, passief-infrarood bewegingsmelder



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0831 02 542530	1	71,61	08	4010337831020
 antraciet	0831 10 542548	1	73,49	08	4010337831105

Kenmerken

- Lichtsterktevoeler traploos instelbaar.
- Dag- en nachtmodus.
- Bereik in drie standen instelbaar.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Inschakelstroom:	max. 15 A
Aansluitvermogen	
- Gloeilampen:	1000 W
- HV-halogenen:	1000 W
- gewikkelde trafo met	750 VA
ten minste 85 % nominale belasting:	
- Gira Tronic-trafo:	750 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd:	500 VA
- TL-lampen, duoschakeling:	1000 VA
- TL-lampen, parallel gecompenseerd:	400 VA
Waarnemingshoek:	ca. 70°
Montagehoogte 2,40 m	
- Detectiebereik naar voren:	ca. 8 m
- Bereik naar beide zijden:	ca. 5,50 m
Lichtsterkte:	instelbaar
Nalooptijd:	10 sec. tot 5 min.
Gevoeligheid:	3 standen

Beschermingssoort: IP55
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C

Aanwijzingen

- Zie de planningaanwijzingen in de technische bijlage.
 - Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de lampen voor gebruik controleren!
-