


## Windsensor Standard



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	0913 00	1	319,19	06	4010337913009

## Kenmerken

- Met de windsensor kunnen bijvoorbeeld de jaloezieën omhoog worden bewogen afhankelijk van de windkracht. Zo kunnen gevoelige jaloezielamellen bij opkomende wind worden beschermd.
- Registratie en beoordeling van windsnelheden.
- Instelbaar op 8 windsnelheden.
- Windalarm wordt geactiveerd 15 seconden nadat de ingestelde drempelwaarde voor de windsnelheid is overschreden.
- Testbedrijf voor functiecontrole.
- Evaluatie-eenheid: opbouwapparaat voor installatie binnenshuis in droge ruimten.
- Winddetector: apparaat voor installatie buitenshuis.

## Technische gegevens

<b>Winddetector</b>	
- Materiaal detector en schoepenster:	Kunststof (ABS), zwart
- Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
- Aansluitleiding:	JY-ST-Y 2 x 0,6 mm <sup>2</sup> , lengte 3 m (verlengbaar tot max. 50 m)
- Beschermeringssoort:	IP55
<b>Verwerkingseenheid</b>	
- Windwaarschuwingbereik:	3,3 tot 24,5 m/s, instelbaar in 8 trappen
- Schakelcontact:	Relais met potentiaalvrij maakcontact
- Belastbaarheid:	max. 2 A
- Bedrijfsspanning:	AC 230 V
- Beschermeringssoort:	IP20
<b>Afmetingen</b>	
- B x h x d:	110 mm x 99 mm x 38 mm

## Levering

- Montagehoek bij levering inbegrepen.

## Afmetingen in mm

Schoependiameter winddetector:                      Ø 134                      H 160

---