


## Windsensor Standard



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	0913 00	1	294,62	06	4010337913009

## Kenmerken

Winddetector (schoepenster/anemometer)

- Met de windsensor kunnen bv. de jaloezieën worden opgehaald afhankelijk van de windkracht. Zo kunnen gevoelige jaloezielamellen bij opkomende wind worden beschermd.
- De winddetector zet de windsnelheid om in een elektrisch signaal.
- Hij wordt op het dak of tegen de buitenmuur gemonteerd en aangesloten op de verwerkingseenheid.

Verwerkingseenheid

- Teststand met test-led.
- Verdelerklemmen voor aansluiting van een verwarmde winddetector.

## Technische gegevens

Winddetector

- Materiaal detector en schoepenster: Kunststof (ABS), zwart
- Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +60 °C
- Aansluitleiding: LIYY 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>, lengte 3 m (te verlengen tot max. 50 m)

Verwerkingseenheid

- Windwaarschuwing bereik: 3,3 tot 24,5 m/s, instelbaar in 8 standen
- Schakelcontact: Relais met potentiaalvrij maakcontact
- Belasting: max. 2 A
- Bedrijfsspanning: AC 230 V

## Levering

- Montagehoek bij levering inbegrepen.

## Afmetingen in mm

Schoependiameter winddetector:                    Ø 134                    h 160

---