


Grendelschakelcontact/VdS



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	0924 00	1	48,71	03	4010337924005

Kenmerken

- Elektromechanisch contact voor geslotenbewaking van deuren.
- Het contact wordt ontoegankelijk in de slotplaat van het deurkozijn ingelaten en bij het afsluiten van de deur bediend door de schoot.
- Het schakelpunt van het schootschakelcontact kan worden aangepast voor een juiste werking.
- Met schakelhendelverlenging voor aanpassing aan grotere schootkommen of speciale schootvormen.

Technische gegevens

Contacttype:	Wisseldrukcontact
Schakelspanning:	max. DC 30 V
Schakelstroom:	max. 100 mA
Contactbelasting:	max. 3 W/VA
Aansluitleiding:	3 m
Beschermingssoort:	IP 67

Aanwijzingen

- VdS-goedkeuring G 190 008

Afmetingen in mm

Contact:	b 11	h 40	d 22
----------	------	------	------