



Deur- resp. raamcontact/VdS



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|-------------------|----|--------------------|----|---------------|
|  wit | 0953 02 526053 | 1 | 19,64 | 03 | 4010337953029 |
|  bruin | 0953 06 526061 | 1 | 19,64 | 03 | 4010337953067 |

Kenmerken

- Het magneetcontact is beschermd tegen stof en water ingesmolten in een glazen buisje (reedcontacten).
- Het reed-contact wordt contactloos bediend door een permanente magneet.
- Reed-contact wordt bijvoorbeeld in het deurkozijn, de magneet in de deur aangebracht.

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|--|
| Contacttype: | Maakcontact 1-polig |
| Schakelspanning: | max. DC 100 V |
| Schakelstroom: | max. 0,5 A |
| Contactbelastbaarheid: | max. 10 W of 10 VA |
| Overgangswaerstand: | 0,15 Ω |
| Toegestane bedrijfsspanning: | max. 40 V |
| Aansluitkabel: | 5 m LIYY 2 x 0,14 mm ² , Ø 3,2 mm |

Aanwijzingen

- VdS-goedkeuring G 191 701
- Bij aansluiting op het draadloze magneetcontact moet de 200 kΩ-weerstand worden gebruikt die bij de levering van het draadloze magneetcontact is inbegrepen.
- Bij montage in stalen profielen (magnetisch materiaal) kunnen uitsluitend blokreedcontacten worden gebruikt.

- Dit bekabelde deur- resp. raamcontact is bij VdS-conforme installatie verplicht voor aansluiting van een draadloos magneetcontact/VdS.

Levering

- Twee opbouwbehuizingen, twee kappen, drie onderlegplaatjes 2 mm en een onderlegplaatje 6 mm zijn bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

| | | | |
|------------|------|------|------|
| Behuizing: | b 54 | h 13 | d 13 |
|------------|------|------|------|
