

Deur- resp. raamcontact



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 wit	0953 02	1	22,40	03	4010337953029
 bruin	0953 06	1	22,40	03	4010337953067

Kenmerken

- Het magneetcontact is beschermd tegen stof en water ingesmolten in een glazen buisje (reedcontacten).
- Het reedcontact wordt contactloos bediend door een permanente magneet.
- Reed-contact wordt bijvoorbeeld in het deurkozijn, de magneet in de deur aangebracht.

Technische gegevens

Contacttype:	Maakcontact 1-polig
Schakelspanning:	max. DC 100 V
Schakelstroom:	max. 0,5 A
Contactbelastbaarheid:	max. 10 W of 10 VA
Overgangsweerstand:	0,15 Ω
Toegestane bedrijfsspanning:	max. 40 V
Aansluitkabel:	5 m LIYY 2 x 0,14 mm ² , Ø 3,2 mm

Aanwijzingen

- Dit deur- resp. raamcontact is geschikt voor gebruik met de alarmcentrale Connect5201 00 of met de I/O-module5251 16.
- Bij aansluiting op het draadloze magneetcontact moet de 200k Ω -weerstand worden gebruikt die bij de levering van het draadloze magneetcontact is inbegrepen.
- Bij montage in stalen profielen (magnetisch materiaal) kunnen uitsluitend blokreedcontacten worden gebruikt.

Levering

- Twee opbouwbehuizingen, twee kappen, drie onderlegplaatjes 2 mm en een onderlegplaatje 6 mm zijn bij de levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

Behuizing:	B 54	H 13	T 13
------------	------	------	------
